



NUMBER C-179694

三角法(3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



注記;

- 適用電線範囲 : AWG# 24
- 被覆外径 : 0.95-1.05
- 材料 : ハウジング-ガラス入PBT UL94V-0  
コンタクト-銅合金
- 適用製品規格番号 : 108-5218
- 取付適用規格番号 : 114-5104

NOTES;

- APPLICABLE WIRE SIZE : AWG# 24
- INSULATION DIA RANGE : 0.95-1.05
- MATERIAL :  
HOUSING : PBT(G.F)UL94V-0  
CONTACT : COPPER ALLOY
- PRODUCT SPEC : 108-5218
- APPLICATION SPEC : 114-5104

3-179694-5	15	28	30.8	32	B
3-	-4	14	26	28.8	30
3-	-3	13	24	26.8	28
3-	-2	12	22	24.8	26
3-	-1	11	20	22.8	24
3-	-0	10	18	20.8	22
2-	-9	9	16	18.8	20
2-	-8	8	14	16.8	18
2-	-7	7	12	14.8	16
2-	-6	6	10	12.8	14
2-	-5	5	8	10.8	12
2-	-4	4	6	8.8	10
2-	-3	3	-AS SHOWN 図示-		
2-179694-2	2	-AS SHOWN 図示-			
GRAY 灰色	POS	A	B	C	
PART No. 製品型番	極数				

				TE Connectivity	
適用電線範囲 (WIRE RANGE) NOTE 1 注1 mm <sup>2</sup> (AWG - )		被覆外径 (INSULATION DIA.) NOTE 1 注1 mmφ		名称 (NAME) MT リセ ハウジング アッセンブリ (AMP CT コネクタ 2mm ピッチ) MT REGE HOUSING ASS'Y (AMP CT CONNECTOR 2mm PITCH)	
材料 (MATERIAL) NOTE 2 注2		仕上 (FINISH) -//		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) SIZE LOC 番号 (No.) A J C-179694	
P1 REVISED PER ECN-22-133425 R.S. M.S. 06JAN 2022		DR. J. Furuya 7/6/94 DE. J. Furuya 7/6/94		10以下 : ±0.2 10を超え 30以下 : ±0.25 30を超え 100以下 : ±0.3 角度 : ±3°	
P REVISED PER ECO-11-005294 RK HMR 09APR 11		CHK. O. Kubouchi 7/6/94 APP. S. Kubouchi 7/6/94		尺度 (SCALE) REV. SHEET 4-1 P1 1 OF 1	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE					

(CUSTOMER DRAWING) 参考 図面