



極数 POS.	品番 No.	A	B	C	D	E	F
8	13065B-2-08*-TR	15.6	6	13.45	7	3.5	8.6
12	13065B-2-12*-TR	19.6	10	17.45	11	5.5	12.6
16	13065B-2-16*-TR	23.6	14	21.45	15	7.5	16.6
20	13065B-2-20*-TR	27.6	18	25.45	19	9.5	20.6
24	13065B-2-24*-TR	31.6	22	29.45	23	11.5	24.6
28	13065B-2-28*-TR	35.6	26	33.45	27	13.5	28.6
32	13065B-2-32*-TR	39.6	30	37.45	31	15.5	32.6
40	13065B-2-40*-TR	47.6	38	45.45	39	19.5	40.6

NOTE  
 1. コプラナリティ / COPLANARITY 0.1mm MAX.

※キー表示 / KEY MARKING

PART No	NAME	KEY MARKING
13065B-2-**A-TR	KEY-1	A
13065B-2-**B-TR	KEY-2	B
13065B-2-**C-TR	KEY-3	C

※ロットナンバー詳細 / LOT NO. DETAIL

年 / YEAR	マーキング / MARKING	月 / MONTH	マーキング / MARKING
2019	9	1	1
2020	0	2	2
2021	1	3	3
2022	2	4	4
2023	3	5	5
2024	4	6	6
2025	5	7	7
2026	6	8	8
2027	7	9	9
2028	8	10	X
2029	9	11	Y
2030	0	12	Z

記号	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE	年月日
⑨	211015	REVISED	T.S	D.K	'21	06/01
⑧	201467	REVISED	T.S	H.K	'20	11/26
⑦	200872	REVISED	T.S	D.K	'20	08/26
⑥	200341	REVISED	T.S	D.K	'20	05/18
⑤	191628	REVISED	T.S	D.K	'19	08/26
④	181012	REVISED	Y.M	T.S	'18	10/10
③	180816	REVISED	D.K	T.S	'18	09/12
②	180746	REVISED	D.K	J.S	'18	08/29

GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
DIM 寸法 ± 0.3	3 / 1	mm	13065 シリーズ ピンヘッダー 13065 SERIES PIN HEADER
ANGLE 角度 ± 3	DR '21/06/01 T. Sakamoto	DSN '17/09/20 T. Sakamoto	EDP No SHEET 1 OF 2
3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK '21/06/01 D. Kitazawa	APP '21/06/01 H. Kobayashi	PARTS No 部番 IMSA-13065B-2-*** (A, B, C) -TR
	IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		DWG No 図番 110-413065-216
			REV. 9

MATERIAL 材質  
 ①ベース / BASE: PPS 黒色 UL94 V0 / PPS BLACK UL94 V0  
 ②③ポスト / POST: 銅合金 / COPPER ALLOY  
 ④補強板 / METAL FLANGE: 黄銅 / BRASS

FINISH 仕上げ  
 ②③ポスト / POST  
 ・ニッケル下地メッキ / Ni OVER PLATE: 1~3μm  
 ・錫リフローメッキ / TIN REFLOW PLATE: 0.5~2μm  
 ④補強板 / METAL FLANGE  
 ・ニッケル下地メッキ / Ni OVER PLATE: 1~3μm  
 ・半光沢メッキ / TIN MAT: 1~3μm

DO NOT SCALE DRAWING.  
 THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

A	B	C	D	E	F	G	H
型番/Part No	13065B-2-08* (A, B, C) -TR		13065B-2-12* (A, B, C) -TR		13065B-2-16* (A, B, C) -TR		13065B-2-20* (A, B, C) -TR
極数/Pos	8極/8Pos		12極/12Pos		16極/16Pos		20極/20Pos
嵌合側 切り欠き形状 MATING SIDE 凹 SHAPE							
背面側 肉抜き形状 BACK SIDE MAKE THINNER							

型番/Part No	13065B-2-24* (A, B, C) -TR		13065B-2-28* (A, B, C) -TR		13065B-2-32* (A, B, C) -TR		13065B-2-40* (A, B, C) -TR
極数/Pos	24極/24Pos		28極/28Pos		32極/32Pos		40極/40Pos
嵌合側 切り欠き形状 MATING SIDE 凹 SHAPE							
背面側 肉抜き形状 BACK SIDE MAKE THINNER							

MATERIAL 材質

①ベース/BASE : PPS 黒色 UL94 V0  
PPS BLACK UL94 V0

②③ポスト/POST : 銅合金 / COPPER ALLOY

④補強板/METAL FLANGE : 黄銅 / BRASS

FINISH 仕上げ

②③ポスト/POST  
: ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE: 1~3μm  
: 錫リフローメッキ/TIN REFLOW PLATE: 0.5~2μm

④補強板/METAL FLANGE  
: ニッケル下地メッキ/Ni OVER PLATE: 1~3μm  
: 半光沢錫メッキ/TIN MAT: 1~3μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ± 3

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度

UNIT 単位 mm

DR '21/06/01 T. Sakamoto

DSN '17/09/20 T. Sakamoto

CHK '21/06/01 D. Kitazawa

APP '21/06/01 H. Kobayashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD  
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称

13065 シリーズ ピンヘッダー  
13065 SERIES PIN HEADER

EDP No SHEET 2 OF 2

PARTS No 部番  
IMSA-13065B-2-\*\*\* (A, B, C) -TR

DWG No 図番 110-413065-216

REV. 9