



主要技术参数:

1. 额定电负荷: DC24V8A
2. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$
3. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 耐电压: AC500V (50Hz)/min
5. 插拔力: 3~20N
6. 工作温度:  $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
7. 使用寿命: 5000次

PIN	1.65	2.0	2.5
APPO			

6	DC-091 平	屏蔽罩	1	H62黄铜带	T=0.30	铜锡
5	DC-091 平	盖板	1	不锈钢	T=0.10	
4	DC-091 平	弹片	1	H62磷铜带	T=0.30	铜锡
3	DC-091 平	中心针	1	H62黄铜棒		镀金
2	DC-091 平	塑料卡子	1	PPA		黑色
1	DC-091 平	底座	1	PPA		黑色
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	$\pm 0.30$	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	DC 插座	版本 REV.	A
1			初版发行		比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-DC-007B-2.0-G1	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1