



Recommended PCB Layout

NOTE:
 MATERIAL
 HOUSING: PA6T/BK UL94V-0.
 CONTACT: COPPER NEEDLS(H65).
 CONTACT PLATING: GOLD OVER Nickel .
 ELECTRICAL
 CURRENT RATING: 3AMP.
 VOLTAGE RATING: 250VAC/DC.
 DIELECTRC WITHSTANDING VOLTAGE:600VAC MIN.
 CONTACT RESISTANCE: 20mΩMAX.
 INSULATION RESISTANCE:1000MΩMIN.
 ENVIRONMENTAL
 TEMPERATURE RANGE: -40° C TO+105° C.

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HEADER	品名	CS-1110-12N10, 11(L10.1)		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30
工程图号	CS-1110	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20
制定日期	2022-10-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10

材料		单位	mm
颜色		比例	1:1
画法		数量	
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.			

SHEET 1 OF 1		
	修改内容	修改日期