



**■ SPECIFICATIONS**

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

**■ HOUSING**

● Part No. : CS-1150-08 E B G1 (\*\*\*\*)

企业Logo  
产品料号  
PIN位  
类型:三方五圆, 带缺口, 无筋  
带“CST”LOGO

色粉号  
注: 黑色/白色无色号  
电镀:  
T: 镀锡  
G: 镀普金  
G1: 足金1u”  
G3: 镀金3u”  
G5: 镀金5u”

颜色:  
B: 黑色 W: 白色 R: 红色  
L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色

- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2/UL94V-0
- Material: ①Contact: Brass H65, Gold 足1u” Plated  
②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 250, 200 pcs/bag

**RoHS 2.0**

本圖紙知識產權及版權  
归深圳市永丰盈电子有  
限公司所有, 未經書面  
許可不准擅自傳閱、复  
制和修改。本公司保留  
法律追究的权力。

类别	针座	品名	CS-1150-08EBG1	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲	修改内容
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	⊕	数量		①	修改日期
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10					②	
制定日期	2023-08-30	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05					③	

**CST** 深圳市永丰盈电子有限公司  
ShenZhenYongFengYing ELEECTRONICS CO., LTD.