



NOTE:

- MATERIAL
  - 1.HOUSING: GLASS-REINFORCED THERMOPLASTIC UL 94V-0 WHITE.
  - 2.CONTACT: COPPER ALLOY.
  - 3.SHELL: SPCC.
- ELECTRICAL
  - 1.CURRENT RATING: 1.5AMP
  - 2.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 750V AC MIN
  - 3.CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAX
  - 4.INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN
- ENVIRONMENTAL
 

TEMPERATURE RANGE: -25°C TO +85°C

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	USB	料号	CS-UB11AFDS-04-ZB-FE-WH-L17.5			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	①	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X.XX	±0.20	画法		数量		①		
工程图号		审核	ZHOZHONGHU	X.XXX	±0.05	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD.				②		
制定日期	2023/10/23	核准	LIZENGCAI							③		