



版本REV.	描述DESCRIPTION	制图DRAWN	日期DATE

6	上盖	1	铁SPCC t=0.3	底镀3μm以上, 镍1μm以上
5	框架	1	铁SPCC t=0.5	底镀3μm以上, 镍1μm以上
4	插针	1	磷青铜Sn6.5-0.1 t=0.3	底镀0.5-3μm, 镍3μm以上
3	绝缘套	1	LCP 白色	
2	绝缘座	1	LCP 白色	
1	外壳	1	锌合金Zinc alloy	底镀3μm以上, 镍1μm以上
NO.	零件名称PART NAME	数量QTY.	材料MATERIAL	表面处理SURFACE TREATMENT

一般公差 GENERAL TOLERANCE 63~ ±0.5 16~63 ±0.4 4~16 ±0.3 ~4 ±0.2				深圳市虹成电子有限公司			
设计DESIGN		日期DATE		名称TITLE			
				HC-PBZ-R2033			
角度公差 ANGLE TOLERANCE		审核CHECKED		系列SERIES			
±5°				F TYPE Connector			
比例SCALE		批准APPROVED		图号DRAWING NO.			
2:1							
单位UNIT		日期DATE		尺寸SIZE			
mm				A4			
				页码SHEET			
				1/1			
				视图VIEW			
				版本REV.			
				A/0			