

JLY Group Co., Ltd. 金龙羽集团股份有限公司
电缆技术规格书

型号	BV-300/500V	文件编号	2023103101
编制依据	JB/T 8734.2-2016	编制日期	2023年10月31日
1: 结构及尺寸			
导体	芯数×标称截面(mm ²)	1×0.75	
	导体种类	第2种绞合铜导体	
	导体结构	7/0.37	
	导体近似外径 (mm)	1.1	
绝缘	材质	聚氯乙烯绝缘料	
	标称厚度(mm)	0.6	
	最薄点(mm)	≦0.44	
	颜色	/	
	近似外径(mm)	2.3~2.6	
重量	kg/km	12.0±2	
2: 电气性能			
导体直流电阻(Ω/km;20℃)		不大于24.5	
耐压试验(2.0kV/5min)		不击穿	
载流量 (条件: 环境温度40℃, 电缆导体工作温度70℃) (A)		空气中: 9	