

JLY Group Co., Ltd. 金龙羽集团股份有限公司
电缆技术规格书

型号	60227 IEC 01 (BV) -450/750V	文件编号	2023031301
规格	1×1.5	编制日期	2023年3月13日

编制依据: GB/T 5023.3-2008/IEC 60227-3:1997

1: 结构及尺寸

导体	芯数×标称截面(mm ²)	1×1.5
	导体种类	第2种绞合铜导体
	导体根数(根)	7
	导体近似外径(mm)	1.5
绝缘	材质	聚氯乙烯绝缘料
	标称厚度(mm)	0.7
	最薄点(mm)	≧0.53
	颜色	/
	近似外径(mm)	2.9~3.3
重量	kg/km	21.2±3

2: 电气性能

导体直流电阻(Ω/km;20℃)	不大于12.1
耐压试验(2.5kV/5min)	不击穿
载流量(条件:环境温度40℃, 电缆导体工作温度70℃) (A)	空气中: 25