

A

A

TABLE:

ITEM	Part Name	Part No.	Marker
1	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铁壳PA9T黑胶成品	0122-3623-00A	铁壳镀镍；黑色PA9T料；青铜端子1U”
2	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铁壳PBT黑胶成品	0122-3123-00A	铁壳镀镍；黑色PBT料；青铜端子1U”
3	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT黑胶成品	0122-2123-00A	铜壳镀镍；黑色PBT料；青铜端子1U”
4	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT绿胶3395C-D成品（可焊镍）	0122-2133-04A	铜壳镀可焊镍；绿色PBT料(3395C-D)；青铜端子1U”
5	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铁壳PBT绿胶3395C-A成品	0122-3133-01A	铁壳镀镍；绿色PBT料(3395C-A)；青铜端子1U”
6	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT绿胶3395C-A成品	0122-2133-01A	铜壳镀镍；绿色PBT料(3395C-A)；青铜端子1U”
7	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT绿胶3395C-D端子半金雾锡成品	0122-2133-09A	铜壳镀镍；绿色PBT料(3395C-D)；青铜端子雾锡1U”
6	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT紫胶7716-C成品（可焊镍）	0122-2143-06A	铜壳镀可焊镍；紫色PBT料(7716-C)；青铜端子1U”
9	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铁壳PBT紫胶7716-A成品	0122-3143-01A	铁壳镀镍；紫色PBT料(7716-A)；青铜端子1U”
10	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT紫胶7716-A成品	0122-2143-01A	铜壳镀镍；紫色PBT料(7716-A)；青铜端子1U”
11	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT紫胶7716-C端子半金雾锡成品	0122-2143-11A	铜壳镀镍；紫色PBT料(7716-C)；青铜端子雾锡1U”
12	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT绿胶3395C-D端子半金雾锡成品(可焊镍)	0122-2133-09A	铜壳镀可焊镍；绿色PBT料(3395C-D)；青铜端子雾锡1U”
13	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳PBT紫胶7716-C端子半金雾锡成品(可焊镍)	0122-2143-11A	铜壳镀可焊镍；紫色PBT料(7716-C)；青铜端子雾锡1U”
14	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳镀锡PBT黑胶成品	0122-2123-03A	铜壳镀锡；黑色PBT料；青铜端子1U”
15	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳镀锡PBT黑胶磷铜端子成品	0122-2123-02A	铜壳镀锡；黑色PBT料；磷铜端子1U”
16	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铜壳镀锡PBT绿胶3395C-A成品	0122-2133-14A	铜壳镀锡；绿色PBT料(3395C-A)；青铜端子1U”
17	MINI DIN 6F 90度直脚鱼叉有加强筋无切口铁壳镀锡PBT紫胶7716-A成品		铁壳镀锡80～120U”；紫色PBT料(7716-C)；青铜端子1U”

D

D


E

E

F

F

REV	ECN NO	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
		新订图档	Bgfeng	08.11.21
	E2010051702	多个料号合并图面	kevin. he	10.05.17

General Tolerance		Angle Tolerance	DESIGN	Date	HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 手机：15015262131 手机：13714786106		
.X ±0.38	.XX ±0.25	.X° ±2° .XX° ±1° .XXX° ±0.5°	he xiao hui				
MATL	See Notes		CHK	Date	Item MD 6F 90度 DIP直角鱼叉有加强筋无切口PBT料1u成品		
SHEET	2/2						
Scale	1:1	Unit: mm	APPR	Date	Part No.	SEE TABLE	SIZE A4
					Dwg. No.	C01223143-01	REV 