

Symbol (符号)	Item (项目)	Specification (规格)
N	No. of Conductor(导体数)	4P~80P
L	Total Length(总长度)	L±5
A	Insulation Length(绝缘长度)	(L-8)±5
TP	Total Pitch(总间距)	0.5x(N-1)Pin±0.08
W	Width(总宽度)	0.5xNpin+0.5±0.08
P	Pitch(间距)	0.50±0.03
M	Margin(边缘宽度)	0.50±0.08
T	Cable thickness(线材厚度)	0.121±0.05
T1	Insert thickness(插入厚度)	0.303±0.05
C1/C2	Conductor Strip Length(导体长度)	4.0±1.0
S1/S2	Supporting Tape Length(补强板长度)	8.0±2.0
T2	Conductor thickness(导体厚度)	0.05±0.005
B	Conductor Width(导体宽度)	0.30±0.03
E	Slanting(线口倾斜度)	<0.5
--	Conductor Material(导体材料)	Tinned Copper 镀锡扁铜线
--	Insulation Material(绝缘材料)	Flame retardand polyester(阻燃)
--	Supporting Tape Material(补强板材料)	PET
--	Supporting Tape Color(补强板颜色)	蓝色 BLUE
--	Supporting Tape Spec(补强板规格)	0.225mm

Ordering Information


HC-FFC05 - N - * - * - **

No. of Pins
4-80Pin

Length
(总长度/mm)

Connection Mode
A=同向
B=反向

Effective Length
01=C1+C2/S1+S2
(44/88)
02=C1+C2/S1+S2
(33/33)



GENERAL TOLERANCE			制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
DIM	TOL		审核 CHECK		产品名称 TITLE	0.5 柔性扁平线(同向)	版本 REV.	A
X.X	±0.30		批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-FFC05-N-X-A-01	单位 UNITS	mm
X.XX	±0.10		投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
X.XXX	±0.10							
Angle	±3.0°							
1	初版发行							
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE						