


电路图

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤100mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC100V;
6. 动 作 力: 160±50g;
7. 行 程: 0.2±0.1mm;
8. 使用寿命: 100000次;




PCB线路板安装图(±0.1)

5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	LCP	黑	
3	簧片	1	不锈钢/复合银		
2	盖板	1	H62铜	T=0.2	
1	按钮	1	LCP	白	
序号	名称	数量	材 料	镀层/颜色	备件

1	初版发行	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE

GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING
DIM	TOL	审 核 CHECK
X.X	±0.30	批 准 APPROVAL
X.XX	±0.20	比 例 SCALE
X.XXX	±0.10	投 影 Projection
Angle	±3.0°	


深圳市华灿天禄电子有限公司
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	轻触开关 (SMT 3x4.5mm)	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	TC-3401-3.5-160G	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1