

# Fluke 80PK-22 SureGrip 浸入式温度探头



## 主要特性

- K型热电偶，适用于液体和凝胶
- 量程：-40 至 1090 °C
- 1 年质保

## 产品概述: Fluke 80PK-22 SureGrip 浸入式温度探头

80PK-22 SureGrip浸入式温度探头，适用于液体和凝胶，也可以用作通用温度探头。该热电偶结点从探尖到手柄均采用因康镍合金护套。80PK-22可与任何支持K型热电偶并采用微型连接器输入的测温仪配合使用。

## Ordering information



Fluke 80PK 22  
SureGrip 浸入式温度探头

---



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

未经许可，本文档禁止修改