



Recommard PCB Layout

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 10mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : CS-1150-06ARG1 (0068)
- Poles: 06
- Material: Nylon 66, UL94V-2, 红色0068 (色卡号186C)
- Q' TY: 250 pcs/bag
- CONTACT: C2700/H65黄铜, Gold 1u" plated

CS-1150-06 A R G1 (0068)

Logo ————— 产品系列号: 4.2针座系列

Pin位 ————— 类型: 三方三圆

色粉号: 0068红色

镀层: G-Gold, T-Tin, G1-Gold 1u"

颜色: B-black, W-White, R-Red, L-Blue

注: 红186C色卡号

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改。本公司保留
法律追究的权力。

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------|----|-----------------------|--------|-------|---|---|----|-----|--------------|------|
| 类别 | 针座 | 品名 | CS-1150-06ARG1 (0068) | | | 材料 | | 单位 | mm | SHEET 1 OF 1 | |
| 版本 | B/0 | 设计 | 李文畅 | X.X | ±0.30 | 颜色 | | 比例 | 1:1 | ▲ | 修改内容 |
| 制定部门 | ENGINEER DEPARTMENT | 绘制 | 李文畅 | X.XX | ±0.20 | 画法 | ⊕ | 数量 | | ① | 修改日期 |
| 工程图号 | CST-1150 | 审核 | 姚培柱 | X.XXX | ±0.10 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO., LTD. | | | | ② | |
| 制定日期 | 2022-06-06 | 核准 | 周中湖 | X.XXXX | ±0.05 | | | | | ③ | |