



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 10mΩ max

■ HOUSING

- Part No. : CS-1150-06 D L T (0015)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 颜色: B: 黑色 W: 白色 R: 红色 L: 蓝色 Y: 黄色 O: 橙色
- 电镀: T: 镀锡 G: 普金1u" G3: 镀金3u" G5: 镀金5u"
- Poles: XX
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated ②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500 , 1000 pcs/bag

类型: 单排三方, 单排三圆



Recommend PCB Layout

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權
归深圳市永丰盈电子有
限公司所有, 未經書面
許可不准擅自傳閱、复
制和修改。本公司保留
法律追究的权力。

类别	针座	品名	CS-1150-06DLT(0015)			材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色	比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	数量		▲	修改倒勾	2022-08-11
工程图号	CST-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.			▲		
制定日期	2022-08-11	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05				▲		

CST 深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.

▲	修改内容	修改日期
▲	修改倒勾	2022-08-11
▲		
▲		