


SECTION A-A




■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C - +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1150-12 A B T (---)
- 企业Logo
- 产品料号
- PIN位
- 类型: 六方六圆
- 颜色:
 - B: 黑色
 - L: 蓝色
 - W: 白色
 - Y: 黄色
 - R: 红色
 - O: 橙色
- 色粉号
注: 黑色/白色/无色号
- 电镀:
 - T: 镀锡
 - G: 普金1u"
 - G3: 镀金3u"
 - G5: 镀金5u"

- Poles: 08
- Material: Nylon 66, UL94V-2/UL94V-0
- Material: ①Contact: Brass H65, Tin/Gold Plated
②Base: Nylon 66, UL94V-2
- Q' TY: 500, 1000 pcs/bag



Recommend PCB Layout

RoHS2.0

注: ▲为重点检测尺寸

本圖紙知識產權及版權
歸深圳市永豐盈電子有
限公司所有,未經書面
許可不准擅自傳閱、復
制和修改。本公司保留
法律追究的權力。

类别	Wafer	品名	CS-1150-12ABT	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲	扣高长增加	2022-06-06
工程图号	CS-1150	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.			▲			
制定日期	2022-06-06	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10				▲			