




Specifications:
 Poles: 10 to 50
 Contact resistance: ≤30mΩ
 Insulation resistance: ≥500MΩ
 Rated voltage: 150V AC DC
 Rated current: 1.0A AC DC
 Withstand Voltage: 500V AC/minute
 Temperature Range: -25°C ~ +85°C
 Housing: PA9T UL94V-0, Natural (Beige)
 CAP: PA9T UL94V-0, Natural (Beige)
 Contacts: Brass/Sn-plated or Gold-flash
 Solder Tabs: Brass/Sn-plated or Gold-flash






Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
5	HC-1.25-2x5PLT-G	5.00	12.50	6.10
10	HC-1.25-2x10PLT-G	11.25	18.75	12.35
15	HC-1.25-2x15PLT-G	17.50	25.00	18.60
20	HC-1.25-2x20PLT-G	23.75	31.25	24.85
25	HC-1.25-2x25PLT-G	30.00	37.50	31.10





			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	1.25 双排 立贴 (带盖)	版本 REV.	A
1 初版发行			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-1.25-2xNPLT-G	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/2
			Angle	±3.0°						



Circuit	D	E	pcs/box	boxes/Carton	Pcs/Box
2x5PLT	11.50	24.00	1000	15	15000
2x10PLT	14.20	32.00	1000	11	11000
2x15PLT	20.20	44.00	1000	8	8000
2x20PLT	20.20	44.00	1000	8	8000
2x25PLT	26.20	56.00	1000	7	7000



卷盘 (查看列表一)



			GENERAL TOLERANCE		制图		深圳市华灿天禄电子有限公司		
			DIM	TOL	DRAWING		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			X.X	±0.30	审核				
			X.XX	±0.20	CHECK				
			X.XXX	±0.10	批准		产品名称		版本
			Angle	±3.0°	APPROVAL		TITLE		REV.
					比例		产品料号		UNIT
					SCALE		PART NO.		SCALE
					投影		材料		UNIT
					Projection		MATERIAL		SHEET
1	初版发行						1.25 双排 立贴(带盖)-包装图		A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE					HC-1.25-2xNPLT-G	单位 UNITS	mm
								页次 SHEET	2/2