



电气性能

序号	检测项目	技术指标
1	特性阻抗	50 Ω
2	频率范围	0~6GHz
3	工作电压	250VMAX
4	绝缘电阻	≥1000M Ω
	接触电阻	内导体≤5m Ω，外导体≤2.5M Ω
5	机械耐久性	500次
6	耐压	750Vrms (海平面)

材质与镀层

序号	零件名称	材料	镀层
1	插孔	HPb59-1(黄铜)	Au0.1
2	绝缘子	聚四氟乙烯	
3	外壳	HPb59-1(黄铜)	Au0.1

APPROVALS		DATE	DEALON 德之隆® ELECTRONICS CO.,LTD	
DRAWN	G.M.Chen	2015/7/17	TITLE:	RF CONNECTOR
CHECKED			PART NO.	DL-MCX-KWE
APPROVALS			UNIT: mm	SCALE: 1:1
TOLERANCES ARE		ANGLE	DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1
30~以上	±0.30	±2'	PROJECT	
10~30	±0.20			
5~10	±0.15			
~ 5	±0.10			

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
	A		NEW			