



NOTE:

■ MATERIAL

- 1.HOUSING: GLASS-REINFORCED THERMOPLASTIC UL 94V-0.
- 2.CONTACT: COPPER ALLOY.
- 3.SHELL: SPCC.

■ ELECTRICAL

- 1.CURRENT RATING: 1.5AMP
- 2.DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 750V AC MIN
- 3.CONTACT RESISTANCE:30mΩ MAX
- 4.INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN

■ ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -25°C TO +85°C

RoHS2.0

本图纸知识产权及版权由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未经书面许可不准擅自传阅、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	USB	料号	CS-UB11AFDS-04-ZB-FE-WH-L14.0		
版本	A/0	设计	LIWENCHANG	X. X	±0.40
制定部门	工程部	绘制	LIWENCHANG	X. XX	±0.30
工程图号		审核	ZHOZHONGHU	X. XXX	±0.20
制定日期	2023/10/23	核准	LIZENGCAI	X. XXXX	±0.10

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
画法		数量			
CST 深圳市永丰盈电子有限公司					
ShenZhenYongFengYing ELELECTRONICS CO.,LTD.					
