





Specifications

备注 (Remark)
 1. 材料 (MATERIAL)
 胶芯: PA9T新料+30%G.F UL94V-0, 颜色: 黑色.
 端子: 黄铜, 镍底30u"MIN, 表面镀钐金, 接触点0.3u"MIN
 符合VAST-M01-W22《环境管理物质管制标准》文件要求
 2. 特性 (characteristics):
 额定电流: 3 AMP
 接触阻抗: 30 mΩ MAX.
 绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
 耐电压: AC 1000V/分钟.
 温度范围: -55° C to+105° C
 插入力: 0.48Kgf Max
 保持力: 0.50Kgf Min (每PIN)
 盐雾: 24H
 特殊要求:
 顺畅插板, 能自由落板.
 满足回流焊工艺, 峰值温度260°C 10s不起泡
 自动机设定自动对插功能.




推荐印刷板厚度: 1.6mm

*此处必须标注数字模穴号



小孔



Ordering Information

F185-12 06 A0 C RY F 1

NO.OF PINS PER ROW	Contact Plating	INSULATOR MATERIAL	PACKING
2-40P	Full Of Gold AA=FLOAT GOLD CONTACT POINT 0.3u"	Semi-gold A: PBT B: PA6T C: PA9T D: LCP	A: PE Bag B: Tape & Reel C: Tube D: Tube+CAP E: Tray
A0=0.8u"	B0=0.8U"		
A1=1u"	B1=1U"		
A2=1.5u"	B2=1.5U"		
A3=2u"	B3=2U"		
A4=3u"	B4=3U"		
A5=5u"	B5=5U"		
A6=10u"	B6=10U"		
A7=15u"	B7=15U"		
A8=20u"	B8=20U"		
A9=30u"	B9=30U"		
	S1=Ordinary Tin Plated		
	S2=Matte Tin Plated		
	S3=Tin-plated High-temperature		



RoHS COMPLIANT

客编: K2956

注意事项

- 带*为重点管控尺寸
- 塑胶必须标注数字模穴号

			OPERATION	SCALE	Fit	Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司					
			X.X	±0.25	UNIT	MM	www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.				
			X.XX	±0.20	SIZE	A4	DESIGN	李官森2022.09.19	PART NO.	F185-1206A0CRYF1	
A1	2022.09.19	△	改小孔塑胶			SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54排母8.5mm塑高 2*6P 90度 W=7.4mm 带半凸点 侧面带槽 Y型 PA9T新料 镀钐金(接触点0.3u"MIN) 300个/卷 K2956
A0	2020.11.26	/	新版发行			PROJ.	APPROVE		Customer No.		
REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION								