



- SPECIFICATIONS**
1. Current Rating: 3A AC, DC
 2. Voltage Rating: 250V AC, DC
 3. Temperature Range: -25°C~ +85°C
 4. Contact Resistance: 10mΩ Max
 5. Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 6. Withstanding Voltage: 1000V AC/minute
 7. Material: Wafer PA66 UL94-VO(2)
Pin Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	XD-XHB-2A-R	2.50	7.50	2.50
3	XD-XHB-3A-R	5.00	10.00	3.10
4	XD-XHB-4A-R	7.50	12.50	3.60
5	XD-XHB-5A-R	10.00	15.00	6.10
6	XD-XHB-6A-R	12.50	17.50	8.60
7	XD-XHB-7A-R	15.00	20.00	11.10
8	XD-XHB-8A-R	17.50	22.50	13.60
9	XD-XHB-9A-R	20.00	25.00	16.10
10	XD-XHB-10A-R	22.50	27.50	18.60
11	XD-XHB-11A-R	25.00	30.00	21.10
12	XD-XHB-12A-R	27.50	32.50	23.60
13	XD-XHB-13A-R	30.00	35.00	26.10
14	XD-XHB-14A-R	32.50	37.50	28.60
15	XD-XHB-15A-R	35.00	40.00	31.10
16	XD-XHB-16A-R	37.50	42.50	33.60
17	XD-XHB-17A-R	40.00	45.00	36.10
18	XD-XHB-18A-R	42.50	47.50	38.60
19	XD-XHB-19A-R	45.00	50.50	41.10
20	XD-XHB-20A-R	47.50	52.50	43.60

Ordering Information

XD - XHB - N *** - * - **

Pin: Pin
Type: 1=直插, AW=带针
Colour: 01=本色, 02=镀金, 03=3μ镀金, 04=镀金, 05=镀锡, 06=镀银, 07=镀镍, 08=镀铜, 09=镀锡
Contact Plating: 01=本色, 02=镀金, 03=3μ镀金, 04=镀金, 05=镀锡, 06=镀银, 07=镀镍, 08=镀铜, 09=镀锡

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	10	深圳讯答科技有限公司 ShenzhenXunDaTechnology Co.,Ltd			
			DIM TOL	审核 CHECK					
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	XHB (2.50) 单排带扣 直针 红色	版本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	XD-XHB-NA-R	单位 UNITS	mm
			X.XXX ±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						