



# 樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-500**

圖號 :

品名 : **XRR10\*10**

日期 : **2022-11-18**

## 貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見

客戶回簽

供應商 核准

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR10*10
批号			

1 产品标识

XRR      10 \* 10  
1          2      3



- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	10.00	±0.3
B	10.00	±0.4
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. EI 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件				
1	1KHZ/0.25V	L	2.8	uH	±20%
	内阻100欧				

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

# 详述

<b>客户</b>		<b>表号</b>	
<b>品名</b>	铁氧体磁芯	<b>样品名称</b>	XRR10*10
<b>批号</b>			

## 9. 检测条件

检测仪器：VR-115电感测试(LCR)

测试条件：0.8mm / 6.7.5ts

温度：25° C      湿度：60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感(uH)		外径(A)	高度(B)
标准	2.8		10.00	10.00
	±20%		±0.3	±0.4
1	2.90		9.95	10.12
2	2.85		9.92	10.00
3	2.86		9.93	10.03
4	3.00		9.98	10.30
5	3.05		9.98	10.32
6	2.95		9.92	10.30
7	3.01		9.96	10.28
8	2.88		9.93	10.10
9	2.79		9.92	10.02
10	3.02		9.98	10.28
X	2.93		7.92	10.17
R	0.26		0.06	0.32

备注

	测试	审核	批准
	<b>李燕</b>	<b>范进</b>	<b>陈荣斌</b>