



# 樣品承認書

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRR4\*12**

日期 : **2022-9-13**

## 貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述	符合
----	----

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*12
批号			

1 产品标识

XRR     4 \* 12  
           1     2     3


- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度



配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	4.00	±0.3
B	12.00	±0.3
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件	L			
1	1KHZ/0.3V	L	2.5	uH	MIN

X R	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	范进	李燕	陈荣斌

# 详述

客户		表号	
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*12
批号			

## 9. 检测条件

检测仪器 : TH2775B电感测试

测试条件 :  $\emptyset$  0.65mm / 17.5TS

温度 : 25° C      湿度 : 60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感(uH)		外径 (A)	高度 (B)
标准	2.5uh		4.00	12.00
	MIN		$\pm 0.3$	$\pm 0.3$
1	3.20		3.92	11.85
2	3.10		3.88	11.80
3	3.20		3.88	11.83
4	3.10		3.85	11.76
5	3.20		3.87	11.76
6	3.20		3.89	11.77
7	3.20		3.90	11.82
8	3.20		3.87	11.84
9	3.10		3.91	11.89
10	3.10		3.86	11.70
X	3.16		3.88	11.80
R	0.10		0.07	0.19

备注