



# 樣品承認書

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRR4\*15**

日期 : **2022-1-8**

## 貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述	符合
----	----

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*15
批号			

1 产品标识

XRR    4 \* 15  
 1        2        3




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
	A	4.00
B	15.00	±0.4
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件				
1	1KHZ/0.3V	L	3.5	uH	MIN

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌

# 详述

客户		表号	
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*15
批号			

## 9. 检测条件

检测仪器 : TH2775B电感测试

测试条件 :  $\emptyset$  0.8-14.5ts

温度 : 25° C      湿度 : 60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感 (uH)		外径 (A)	高度 (B)
标准	3.5UH MIN		4.00 $\pm 0.3$	15.00 $\pm 0.4$
1	3.90		3.92	15.10
2	3.82		3.94	15.00
3	3.89		3.93	14.90
4	3.83		3.92	14.80
5	3.95		3.96	14.95
6	3.96		3.92	14.98
7	3.99		3.90	15.20
8	3.97		3.94	15.05
9	4.02		3.95	15.06
10	4.01		3.97	15.04
X	3.93		3.94	15.01
R	0.20		0.07	0.40

备注

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌