



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRR4*20**

日期 : **2022-12-24**

貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*20
批号			

1 产品标识

XRR 4 * 20
 1 2 3




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	4.00	±0.3
B	20.00	±0.4
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. EI 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件				
1	1KHZ/0.3V	L	5.0	uH	±20%

详述

客 户		表号	
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR4*20
批号			

9. 检测条件

检测仪器：TH2775B电感测试

测试条件：Ø 0.8mm / 17.5TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感(uH)		外径(A)	高度(B)
标准	5.0uh ±20%		4.00 ±0.3	20.00 ±0.4
1	5.00		3.96	20.15
2	4.90		3.95	20.10
3	4.80		3.90	19.95
4	5.00		3.88	19.75
5	4.90		3.93	20.05
6	4.80		3.95	20.00
7	5.00		3.90	19.86
8	5.10		3.88	19.70
9	5.00		3.91	20.06
10	4.90		3.90	19.92
X	4.94		3.92	19.95
R	0.30		0.08	0.45

备注