



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 :

圖號 : **TH271-DS**

品名 : **XRR5*25**

日期 : **2022-1-8**

貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR5*25
批号			

1 产品标识

XRR 5 * 25
1 2 3



- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	5.00	±0.3
B		
C		
D	25.00	±0.4
E		
F		
G		
H		
I		

3. EI 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件				
1	100KHZ-0.1V	L	0.9	uH	±20%
2					

备注：包装方式	测试	审核	核准
	李燕	范进	陈荣斌

详述

客 户		表号	2 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR5*25
批号			

9. 检测条件

检测仪器：CH-1062电感测试

测试条件：Ø .82.5MM-6.5TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感(uH)		外径 (A)	高度 (B)
标准	0.9UH		5.00	20.00
	±20%		±0.3	±0.4
1	0.92		4.95	25.01
2	0.95		4.97	24.89
3	0.91		4.94	24.97
4	0.95		4.98	25.01
5	0.93		4.96	25.20
6	0.95		4.94	25.11
7	0.91		4.97	25.08
8	0.93		4.94	25.12
9	0.95		4.95	25.05
10	0.91		4.96	25.09
X	0.93		4.96	25.05
R	0.04		0.04	0.31

备注

	测试	审核	核准
	李燕	范进	陈荣斌