



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-50**

圖號 :

品名 : **XRR6*25**

日期 : **2022-12-13**

貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR6*25
批号			

1 产品标识

XRR 6 * 25

1 2 3

N




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	6.00	±0.2
B	25.00	±0.5
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. EI 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件				
1	1KHZ/0.3V	L	5.7	uH	±20%

备注：包装方式	测试	审核	核准
	李燕	范进	陈荣斌

详述			
客 户		表号	2 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR6*25
批号			

9. 检测条件

检测仪器：CH-11061A

测试尺寸：1.3mm*17 TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电气特性		尺寸	
配置	电感 (uH)		外径 (A)	高度 (B)
标准	5.7uh		6.00	25.00
	±20%		±0.2	±0.5
1	5.67		5.95	25.01
2	5.72		5.97	24.89
3	5.68		5.94	24.97
4	5.70		5.98	25.03
5	5.67		5.96	24.75
6	5.72		5.94	25.03
7	5.68		5.97	25.10
8	5.70		5.94	25.01
9	5.71		5.95	24.98
10	5.75		5.96	25.02
X	5.69		5.96	24.98
R	0.08		0.04	0.35

备注

	测试	审核	核准
	李燕	范进	陈荣斌