



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-80**

圖號 :

品名 : **XRR6*30**

日期 : **202205-10**

貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

<h1>详述</h1>	<h1>符合</h1>
-------------	-------------

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR6*30
批号			

1 产品标识

XRR 6 * 30
 1 2 3



- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	6.00	±0.3
B	30.00	±0.5
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. EI电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件	L			
1	1KHZ/0.25V	L	10	uH	±20%

	测试	审核	批准
	范进	李燕	陈荣斌

详述

客户		表号	
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR6*30
批号			

9. 检测条件

检测仪器：CH-1062电感测试
 测试条件：Ø 0.7mm / 17.5TS
 温度：25° C 湿度：60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感(uH)		外径(A)	高度(B)
标准	10uh ±20%		6.00 ±0.3	30.00 ±0.5
1	11.10		5.83	30.20
2	11.30		5.88	30.07
3	11.40		5.87	30.12
4	10.90		5.88	30.06
5	11.50		5.89	30.10
6	11.40		5.83	30.20
7	11.10		5.88	30.02
8	11.30		5.86	30.02
9	11.30		5.86	30.09
10	11.40		5.84	30.14
X	11.27		5.86	30.1
R	1.41		0.06	0.18

备注

	测试	审核	批准
	范进	李燕	陈荣斌