



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-500**

圖號 :

品名 : **XRR8*20**

日期 : **2022-11-2**

貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見

客戶回簽

供應商 核准

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR8*20
批号			

1 产品标识

XRR 8 * 20
1 2 3



- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	8.00	±0.3
B	20.00	±0.4
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. EI 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件	L			
1	1KHZ/0.3V	L	1.7	uH	±15%

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述

客户		表号	
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR8*20
批号			

9. 检测条件

检测仪器：CH-1062电感测试

测试条件：2.0mm / 7.7.5ts

温度：25° C 湿度：60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感 (uH)		外径 (A)	高度 (B)
标准	1.7		8.00	20.00
	±15%		±0.3	±0.4
1	1.55		7.93	19.96
2	1.63		7.95	19.90
3	1.57		7.88	19.96
4	1.66		7.95	19.93
5	1.58		7.86	19.89
6	1.66		7.93	19.92
7	1.54		7.95	19.95
8	1.68		7.83	19.96
9	1.63		7.92	19.93
10	1.56		7.95	19.96
X	1.61		7.92	19.94
R	0.14		0.12	0.07

备注

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌