



# 樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-500**

圖號 :

品名 : **XRR8\*30**

日期 : **2022-11-2**

## 貴公司確認

- 承認
- 暫時承認, 修改如下
- 不承認, 原因如下

意見

客戶回簽

供應商 核准

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	2 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRR8*30
批号			

1 产品标识

XRR      8 \* 30  
1          2      3



- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	8.00	±0.3
B	30.00	±0.4
C		
D		
E		
F		
G		
H		
I		

3. EI 电气性能测试指标

No.	特点		标准值	单位	误差tol.
	测试条件				
1	1KHZ/0.3V	L	6.6	uH	±20%

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌

# 详述

<b>客户</b>		<b>表号</b>	
<b>品名</b>	铁氧体磁芯	<b>样品名称</b>	XRR8*30
<b>批号</b>			

## 9. 检测条件

检测仪器：CH-1062电感测试:内阻调到50Ω

测试条件：1.4mm / 1:13.5ts

温度：25° C      湿度：60%

1	电气特性	尺寸		
配置	电感(uH)		外径(A)	高度(B)
标准	6.6		8.00	30.00
	±20%		±0.3	±0.4
1	6.70		7.98	30.10
2	6.65		7.96	30.11
3	6.60		7.95	30.05
4	6.63		7.97	30.15
5	6.69		7.94	29.98
6	6.71		7.97	30.11
7	6.72		7.97	30.20
8	6.65		7.93	29.98
9	6.70		7.96	30.20
10	6.69		7.96	30.18
X	6.67		7.96	30.11
R	0.12		0.05	0.22

备注

	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌