



产品规格书

客戶名稱 :

材质 : **HC-500**

圖號 :

品名 : **XRRH9.5*19.5*5**

日期 : **2023-2-26**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*19.5*5
批号			

1 产品标识

XRRH 9.5 * 19.5 * 5



1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸



序号	尺寸 (mm)	
A	9.50	±0.4
B		
C	5.00	±0.3
D	19.50	±0.6
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	55 Ω Min.			
2	100 MHz	120 Ω Min.			

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	范进	李燕	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9. 5*19. 5*5
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

z(Ω) \ Freq. (MHz)	1	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
0	7.6	43	65	90	126	163	218	280	374	487	362	241	184	143	112	92



东莞市祥如电子有限公司	测试	审核	批准
	范进	李燕	陈荣斌

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*19.5*5
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:120mm 1Turu							
温度：25° C 湿度：60%							
1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	55 Ω Min	120 Ω Min		9.50 ±0.4	5.60 ±0.4	19.50 ±0.6	
1	65.8	126.4		9.42	5.08	18.90	
2	65.4	126.4		9.28	5.12	19.01	
3	64.4	125.8		9.36	5.06	18.92	
4	63.8	126.1		9.42	5.10	19.10	
5	64.8	126.6		9.36	5.08	18.86	
6							
7							
8							
9							
10							
X							
R							
备注							

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	范进	李燕	陈荣斌