VICTOR 505便携式USB视频内窥镜

产品型号: VICTOR 505 产品净重: 230克(含配件重量)



标准配置:

1.USB 内窥镜主机一个 2.光盘一张 3. 说明书一份 4.彩盒包装

主要部件及参数:

主机	
电源	USB 5V
支持操作系统	WINDOWS XP/7/8
USB 接口	USB1.1/USB2.0
视频	MJPG

镜头	
5.5mm 直径	
图像传感器	CMOS
镜头像素	640*480 (标配)
帧率	30fps
焦距	3-8CM
白平衡	自动
图像失真率	<3.7%
镜头材质	铝材
视角	60°

插入软管

油八代目	
可操作总长	3000mm
软管长	905mm
软管直径	4.8mm (标配)

٦

光源

光源	
灯数量	6 颗
重量	约8克
亮度控制	手动按键控制
灯类型	LED
最小亮度	0-LUX
灯寿命	8000 小时(平均值)

使用环境	
镜头使用温度	-20°C to 60°C (-4° to 140°F)
储藏温度	-20°C to 70°C (-4° to 158°F)
相对湿度	15%-85%RH
用途	腐蚀检测 焊缝检测 缺陷探测等无损视频检测
防水等级	IP67(镜头与软管防水)
危险环境	禁止在危险环境下使用

USB WIFI 视频传输盒使用说明

本产品通过WIFI把USB摄像头信号实时传输到安卓、苹果、WINDOWS 电脑 终端设备,能够使用户真正实现随时、随地、随意的无线传输图像数据,软件 可实现拍照、录像、回放、实时分享等功能,可实现无线图传功能,减少设备 连线的问题,结合硬件还可实现无线一键拍照、一键录像功能。

WiFi 无线图传主要用于监控、管道、工业内窥镜检测、医疗检测等应用领域,可在不需拆卸或破坏组装及设备停止运行的情况下实现无损检测.实现内部检测。

一: 产品图示

POWER ON/OFF	Camera1 LED Camera2
?	
Wi-Fi [®]	WFSCOPE MODLE : WF-1 IN PUT : 5 V===2 A

二、规格参数

项目	描述
电源输入	5VDC 2A
功耗	1.8W(配不同的 USB 内窥镜,功率大小会发生变化)
工作模式	AP 模式
支持 USB 信号格式	MJPEG YUV
传输速率	54M
天线模式	内置
SSID名称	WFSCOPE (密码: 12345678)
发射功率	≥14DBM
灵敏度@PER	<-65dbm
RF 功率	-2482
支持操作系统	安卓2.2以上,苹果10S6.0以上,WINXP/7/8/10
工作温度	-10° C - +60° C
工作湿度	15%-85%RH

三、主机操作说明

1、开关机

常按开关机键开机或关机;

2、LED 灯控制

短按开关机键,LED开启或关闭,LED灯只能在开机状态才能打开;

3、主机与内窥镜连接

主机有两个 USB 内窥镜接口,一个为标准 USB2.0 接口 (camera1),一个为 Mrico USB 接口 (camera2),将 USB 内窥镜插入对应接口即可。

✓ 左方充电接口也为 Mrico USB 接口,不可将内窥镜插入此接口,否则易引起内窥镜损坏

4、指示灯

蓝灯(左)为WIFI信号, 蓝灯闪烁表示, 主机与设备连接, 红灯(右边)工作指示灯及低电指示, 开机后常亮, 低电时红灯闪烁并自动关机,, 绿灯(下)充电指示灯, 充电时绿灯亮起, 充满电时灯熄灭。

四、手机应用软件操作说明

1、手机端应用软件下载安装

安卓手机

1、进入 Google play 商店搜索 WFSCOPE 进入主页面后根据页面提示下载安装 APP (安装前需注册),安装成功后手机端可看到应用软件图标;

2、通过百度手机助手、91 手机助手、安卓应用市场都可以搜索到 WFSCOPE, 然后按提示下载安装, 安装成功后手机端可看到应用软件图标;

苹果手机

进入 App store 搜索 WFSCOPE 进入主页面后根据页面提示下载安装 APP (安装前需注册),安装成功后手机端可看到图标;



2、手机与WIFI 视频传输盒连接

1、将 USB 型内窥镜与 WIFI 视频传输盒连接后,常按传输盒上的开关机键,主机上方蓝色 LED 灯亮起,蓝色 LED 闪烁时,主机 WIFI 信号已发出(6秒左右); 2、打开手机的 WLAN 连接,选择网络名称: WSCOPE—XXXXX (密码:12345678),与其连接,打开应用软件,软件上可显示内窥所看到图像。

3、应用软件的使用

WFSCOPE 应用软件可实现拍照、录像、回放等功能,视频和图片可即时在图像库中预览。

1、拍照

点击应用软软件中的图标

₩ 即可进拍照;

2、录相

点击应用软软件中的图标

▶■ 即可开始录相,再次点击 结束录相;

3、回放

点击应用软软件中的图标

上一即可浏览拍摄的图片和 拍录的视频文件;

4、软件设置

点击应用软软件中的图标

➡ 可过行软件相关设置,可 修改 WIFI 名称、修改 WIFI 密码 修改分辩率、设置按键位置,设 置文件储存位置。

四、电脑应用软件操作说明

1、软件名称: WFSCOPE1.0

2、软件安装:

将光盘中的软件 🔂 WFSCOPE1.0 复制到电脑,双击软件 🔂 WFSCOPE1.0 进行安装,安装 完成后,在桌面会生成软件图标 💦 双击软件图标可进入操作软件;



3、电脑与主机的连接

将主机连上内窥镜后开机,主机蓝灯闪烁时,电脑无线网上的 WIFI 列表会从出现 SSID 为: WFSCOPE-xxxx 的 SSID 信号(密码: 12345678),点击与其连接,然后在电脑上双击打开 WFSCOPE



← 手机存储			:	
Photos		Videos		
				0
				\triangleleft
				>
WFSCOPE	修改WiFi名	重启设备		

WF3COPE	15 CWIFIE	里归以田	
•••••	修改密码	清除密码	
640*480	•	修改分辨率	С
外置SD卡	0)	<
按键靠左)	

软件,软件打开后,点击 Start 按键,即可在软件显示窗口中看到内窥镜所拍摄的画面,按软件右侧的 Photo 及 Videoe 按钮,可进行拍照或录相。





	••
此仪器废弃时 请与生活及一般的	
垃圾分开处理。可以送往一些专门	
电子电气产品的回收点或者退回供	
应商处处理均可。	
	.'

销售商:深圳市驿生胜利科技有限公司

地 址:深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼
电 话: 4000 900 306
(0755) 82425035 82425036

传 真: (0755) 82268753
http://www.china-victor.com
E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商: 西安北成电子有限责任公司 地 址: 西安市泾河工业园北区泾园七路 电 话: 029-86045880

