

## 使用说明书



祝贺您购买了新产品,该产品适用于测量墙体  
内木头,金属物料,缝隙以及电线所在位置。

### 1. 产品图示



### 2. 产品功能

- 3个功能按键: ON/OFF/▶, PUSH
- 木头探测STUD (屏幕显示加哔声提示)
- 金属检测METAL (屏幕显示加哔声提示)
- 空洞探测DEEP (屏幕显示加哔声提示)
- AC检测 (屏幕显示加哔声提示)
- 按键提示音
- 工作电压:最大直流9V
- 低电压提示:7.2V
- 静态电流:25uA.

### 3. 产品尺寸

项目	单位	长	宽	高/厚
产品尺寸	mm	145	55	33
LCD可视范围	mm	43.0	33.0	2.80

### 4. 按键功能

- ON/OFF键:单按开机/关机,开机一分  
钟内无任何按键按下会自动关机;
- PUSH键:长按3秒开始测量
- ▶ 键:单按选择STUD / METAL / DEEP  
AC模式选择

### 5. 产品操作说明

- 金属探测 (24mm深度,铜管测试):功  
能选择METAL,单按PUSH键进行金属探测,  
探测到金属时LCD屏幕会显示金属位置到探  
测器的距离(一到五级)达到五级时有哔哔声  
提示并长响;
- 木头检测 (24mm深度):功能选择STUD,  
单按PUSH键进行木头探测,探测到木头时  
LCD会显示木头位置到探测器的距离(一到  
五级)达到五级时有哔哔声提示并长响;

- AC检测 (24mm深度):功能选择AC,单  
按PUSH键进行AC检测,探测到AC时LCD会  
显示AC位置到探测器的距离(一到五级)达  
到五级时有哔哔声提示并长响;
- 空洞检测 (24mm深度):功能选择  
DEEP,单按PUSH键进行空洞检测,探测到  
空洞时LCD会显示空洞位置到探测器的距离  
(一到五级)达到五级时有哔哔声提示并长响.

■ ■ 一级强度显示

■ ■ 二级强度显示

■ ■ 三级强度显示

■ ■ 四级强度显示

■ ■ 五级强度显示

强度越弱距离越远,反之亦然

### 6. 技术规格

电源电压 9V 环境温度 25°C

项目	单位	最小值	典型值	最大值
电池电压	V	---	9	---
静态电流	uA	---	---	25
显示电流	uA	---	---	300
响闹电流	mA	---	---	45
低电显示	V	7.1	---	---



销售商: 深圳市群生胜利科技有限公司  
地址: 深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼  
电话: 4000 900 306  
(0755) 82425035 82425036  
传真: (0755) 82268753  
<http://www.china-victor.com>  
E-mail: victor@china-victor.com

生产制造商: 西安北成电子有限公司  
地址: 西安市泾河工业园北区泾园七路  
电话: 029-86045880