


技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力: $2.6\pm 0.5\text{N}$;
7. 开关行程: $0.25\pm 0.1\text{mm}$
8. 使用寿命: 5-7万次;
9. 高度尺寸可按用户要求选择;
10. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	覆银	
2	细脚支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/InP-GAN2
1	帽头	1	PPA 黑色	
序号	名称	数量	材料	附注

深圳市富港科技有限公司



轻触开关

TC-6615-6*6*5-0.8mm

设计	W L M	日期	18.03.21	标准化		签字		日期	
校对	L P J	日期	18.03.21	审定				日期	
工艺		日期							
审核	L G B	日期	18.03.21						

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	