



技术参数

1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V/min;
6. 动 作 力: $160 \pm 30\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$

| 项目 | 名称 | 数量 | 材料 | 颜色/电镀 | 备注 |
|----|-----|----|-----|-------|----|
| 5 | 信号脚 | 4 | 黄铜 | 银/白色 | |
| 4 | 底座 | 1 | PPA | 黑色 | |
| 3 | 簧片 | 1 | 不锈钢 | 银/白色 | |
| 2 | 盖板 | 1 | 黄铜 | 锡/白色 | |
| 1 | 按键帽 | 1 | PPA | 黑色 | |

深圳市富港科技有限公司

轻触开关



| 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|-------|----------|----|----|
| W Z Z | 22.03.29 | | |
| L P J | 22.03.29 | | |
| 0 F | 22.03.29 | | |

| | |
|------|--|
| 发放部门 | |
| 行政部 | |
| 业务部 | |
| 采购部 | |
| 工程部 | |
| 品保部 | |
| 生产部 | |

| | | | | |
|------|------|-----|-----|----------------------------------|
| 图样标记 | 重量比例 | 共 页 | 第 页 | TC-6601-5.0-160 $\pm 30\text{g}$ |
|------|------|-----|-----|----------------------------------|