


技术参数

1. 做用温度: $-25 \sim +85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V/min;
6. 动 作 力: $260 \pm 50\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$
9. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。
10. 开关外观应无破裂、无损伤。
11. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。

5	信号脚	4	黄铜	银/白色	
4	底座	1	PPA	黑色	
3	簧片	1	不锈钢	银/白色	
2	盖板	1	铁皮	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑色	
项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注

深圳市富港科技有限公司



轻触开关

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	
研发部	

设计	X Y	日期	20.10.14	更改文件号		签字		日期	
校对	L P J	日期	20.10.14	标准化	审定			日期	
工艺		日期							
审核	0 F	日期	20.10.14						

图样标记		重量比例	
共 页	第 页	TC-6601-5.0-260-8.6	