



技术参数

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V;
6. 动 作 力: $260\pm 50\text{gf}$;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 未注尺寸公差参 $\pm 0.15\text{mm}$ 。
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm}\pm 0.1\text{mm}$ 。

5	信号脚	4	黄铜	银/白色	
4	底座	1	PPA	黑色	
3	簧片	1	覆银磷铜带	银/白色	
2	盖板	1	冷轧钢	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑色	
项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注

深圳市富港科技有限公司



轻触开关

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

H:4.3/5/6/7/8/9/10/11/12/
13/14/15/16/17/18/19

设计	WLM	日期	18.03.28	更改文件号		标准化		签字		日期	
校对	LPJ	日期	18.03.28	审核	LG B	日期	18.03.28				

视图	重量	比例	TC-6610Z-5.0
图样标记			
共 页	第 页		