



技术参数

1. 做用温度: -20~+70°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐 压: AC250V;
6. 动 作 力: 260±50gf;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 未注尺寸公差参±0.15mm。
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 开关的行程尺寸为0.25mm±0.1mm.

5	信号脚	4	黄铜	银/白色	
4	底座	1	PPA	黑色	
3	簧片	1	不锈钢	银/白色	
2	盖板	1	冷轧钢	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑色	
项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

轻触开关

设计	W L M	日期	18.03.28	更改文件号		标准		签字		日期	
校对	L P J	日期	18.03.28	审核		日期					
工艺		日期									
审核	L G B	日期	18.03.28								

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

H:4.3/5/6/7/8/9/10/11/12/
13/14/15/16/17/18/19

视图		重量	比例	共 页	第 页
图样标记					
TC-66107-5.5-260g			ROHS		