


PCB线路板安装图



电路图

- 技术参数:**
1. 做用温度: $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐压: AC250V (50Hz) /min;
 6. 动作力: $170 \pm 50\text{gf}$;
 7. 开关行程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
 8. 使用寿命: 5-7万次;
 9. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

序号	名称	数量	材料	附注
5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PPA 黑色	
3	簧片	1	磷铜覆银	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	PPA 黑色	

浙江富港电子有限公司

轻触开关

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日期	图 样 标 记	重 量 比 例
设计	W L M	19.12.09				
校对	L P J	19.12.09				
工艺						
审核	L G B	19.12.09				

行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	