

技术参数


1. 做用温度:  $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 30\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力:  $260 \pm 50\text{gf}$ ;
7. 使用寿命: 5-7万次;
8. 开关的行程尺寸为 $0.25\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$
9. 开关外观应无破裂、无损伤。
10. 动作应灵活, 无卡住现象, 电路转换正常。
11. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

6	信号脚	2	H62铜	银/白色	
5	底座	1	PPA	黑色	
4	簧片	1	覆银簧片	银/白色	
3	盖板	1	冷轧钢	锡/白色	
2	架子	1	冷轧钢	锡/白色	
1	按键冒	1	PPA	黑色	
项目	名称	数量	材料	颜色/电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

轻触开关

更改文件号	22.08.12	标准化	日期	22.08.12
设计	W Z Z	日期	22.08.12	日期
校对	L P J	日期		日期
工艺		日期		日期
审核	L Z W	日期	22.08.12	日期



重量比例

TC-6615C-6\*6\*7.5

共 页 第 页

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

PCB板开孔

