



技术参数

孔位: 2~12

间距: 3.96MM

适用线规: 22#~18#

温度范围: -25℃~85℃

额定电压: 250V DC/AC

额定电流: 7A

接触电阻: $\leq 0.015 \Omega$

绝缘电阻: $\geq 1000M \Omega$

耐压: 1500V AC/Min

材料: PA66

孔位	2	3	4	5	6	7
A	3.96	7.92	11.88	15.84	19.80	23.76
B	8.45	12.41	16.37	20.33	24.29	28.25
孔位	8	9	10	11	12	
A	27.72	31.68	35.64	39.6	43.56	
B	32.21	36.17	40.13	44.09	48.05	

上海洲日电子有限公司

Shanghai Zhouri Electronics Co.,LTD

上海康司玛电子设备进出口有限公司

Shanghai KangSiMa Electronic Equipment Import and Export Co.,LTD

tel:021-51571121

http://www.zhouri.net

fax:021-51571120

绘图: MAXIA 日期: 2016701

审核: ZHANGMEI 日期: 2016701

版本编号: ZRLCGY2016-07-01-SX A/1

产品名称: VH-Y 系列

第三视角: 单位: mm

比例: 1:1

图幅: A4

页次: 共 01 第 01