

1

2

3

4

A

A

B

B

C

C



D

D

E




E

F



Layout - Vorschlag
PCB - Layout proposal
M 1:1
scale 1:1

M 1:1 / scale 1:1



5-10 μ m Sn matt über 1-3 μ m Ni /
5-10 μ m sn matt over 1-3 μ m ni

Oberfläche A / plating A

Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der Handhabung. Bei Abweichungen von dem englischen Original gilt das englische Original.
The german version of this drawing has been offered for convenience only and may deviate from the english original.
In case of any deviation the English version shall prevail.

Dimension no.			
b1	TE Migration	13.05.2023	Admin
Index	Modification Nr.	Date	Name

Tolerances
ISO 2768-mH
ISO 8015



Scale 2:1
Material: CuZn39Pb3

Tool-no.
CuZn39Pb3

Date	Name
Created 05.07.2016	Fuchs
Checked 22.07.2016	Koch
Approved 26.02.2020	Koch

PowerElement SMD
male thread M6 with peg

225865-E

C (1/1)
A4

Class POWELM

TE TE Connectivity