

A

B

C

D

A

B

C

D

E




E

**■ SPECIFICATIONS**

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

**■ HOUSING**

- Part No:CS-1149-04 AV2 N
- Poles:04
- Material:PA66, UL94V-2,Natural
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag



**RoHS 2.0**

注：未标注公差可参照公差对照表

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。	类别	HOUSING	料号	CS-1149-04AV2N			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		修改TUV为△标识	2023-05-22
	工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.					
	制定日期	2023-05-11	核准	陈明斌	X.XXXX	±0.05						