



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A-12A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105 °C
- Contact resistance:20mΩ max

■ HOUSING

- Part No: CS-1149-05 KB V2B
- Poles:5p
- Material:Nylon 66, UL94V-2
- Color:Black
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

Part No: CS-1149-05 KB V2 B

B: 黑色
V2: 塑胶料UL94V-2

产品一种规格替代号
KB: 两侧面带卡扣

产品PIN位

产品系列料号

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|------------|-----------------|-----|--------|-------|-----|--|----|--------------|---|------|------|
| 类别 | HOUSING | 品名 | CS-1149-05KBV2B | | | 材料 | | 单位 | mm | SHEET 1 OF 1 | | | |
| | 版本 | B/0 | 设计 | 李文畅 | X.X | ±0.40 | 颜色 | | 比例 | 1:1 | ▲ | 修改内容 | 修改日期 |
| | 制定部门 | 工程课 | 绘制 | 李文畅 | X.XX | ±0.30 | 画法 | | 数量 | | ▲ | | |
| | 工程图号 | CST-1149 | 审核 | 姚培柱 | X.XXX | ±0.20 | CST | 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD. | | | ▲ | | |
| | 制定日期 | 2022-11-15 | 核准 | 周中湖 | X.XXXX | ±0.10 | | | | | ▲ | | |