



### ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

### ■ HOUSING

- Part No: CS-1149-05KN V2 B
- Poles: 5p
- Material: Nylon 66, UL94V-2, Black
- Color: Black
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

Part No: CS-1149-05 KN V2 B

- 颜色代码 B=黑色
- V0: 塑胶材质PA66 UL94V-2
- 产品一种规格替代号
- KN: 侧面单卡扣
- 产品PIN位
- 产品系列料号

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-05KNV2B			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1			
	版本	A/1	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
	工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.			▲		
	制定日期	2019-10-24	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					▲		