




■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7-12A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ HOUSING

- No.:CS-1149-24AV2N
- Poles:24
- Material: PA66, UL94V-2
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag



注: 未标注公差部分可参照公差对照表

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權 由永丰盈有限公司所 有, 未經書面許可不准 擅自傳閱、复制和修改。 本公司保留法律追究的 权利。	类别	HOUSING	品名	CS-1149-24AV2N			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
	工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD.				▲		
	制定日期	2022-11-13	核准		X.XXXX	±0.10						▲	