


③2.54±0.20

⑥0.64±0.05




④2.54±0.20

⑤2.54±0.15

2.54±0.20


5.08-0.25±0.20



①6.0±0.20

L 11.5±0.20

②3.0±0.20



Recommended PCB Layout

NOTE:

MATERIAL

HOUSING: PA6T UL94V-0.

CONTACT: Brass (H65) .

CONTACT PLATING: Gold over Nickle.

ELECTRICAL

CURRENT RATING: 3AMP.

DIELECTRC WITHSTANDING VOLTAGE:1000VAC MIN.

CONTACT RESISTANCE: 20mΩ MAX.

INSULATION RESISTANCE:1000MΩ MIN.

ENVIRONMENTAL

TEMPERATURE RANGE: -40° CT0+105° C.

RoHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	针座	品名	CS-1109-1X2(L11.5)		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.20
制定部门	工程部	绘制	李文畅	X.XX	±0.10
工程图号	CS-1109	审核	周中湖	X.XXX	±0.05
制定日期	2023/05/09	核准	李增才	X.XXXX	±0.01

材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1	
颜色		比例	1:1	①	修改内容 修改日期
画法		数量		②	
CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELEELECTRONICS CO.,LTD.				③	