



产品规格书


裸体磁环体积	27.19*14.6*11.1mm	材质	铁硅铝磁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR106125TS470MH1L5	导感率	/125	组成	6%AL 9%Si 85%Fe

1.尺寸图:(单位:mm)



位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	33.0	15.6	10.0	1.0	1.5

2. 电路图:



圈数 (TS) : 16TS (参考)

绕法: 卧式套管

3.材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	106-125	Win Tour		UL套管
线	(QA-1/155)漆包线- Φ 1.5mm	YiDa	155°C	纯铜

4.注意事项:

- 1.绕线须紧密均匀平整, 铜线不可破皮现象。
- 2.引脚长度10mm。

5.电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	47UH (\pm 10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	12A (\pm 5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	12A-20A (\pm 5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审