




## 产品规格书

裸体磁环体积	20.2*12.6*6.35mm	材质	硬磁铁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR8026T220MH1L	导感率	/	组成	/

### 1.尺寸图:(单位:mm)



### 2. 电路图:



圈数:21TS(参考)

绕法: 卧式

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	23.0	15.0	10.0	1.0	1.0

### 3.材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	备注
磁环	8026	Win Tour		无套管
线	(QA-1/155)漆包线-Φ1.0mm	YiDa	155℃	纯铜

### 4.注意事项:

- 1.绕线须紧密均匀平整,铜线不可破皮现象。
- 2.引脚长度10mm。

### 5.电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	22UH (±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	7A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	7A-10A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审