



PCB参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 试验条件: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 ±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
4	LED灯引脚	铁针	镀铜锡	
3	信号针	磷铜	镍底镀金	
2	插座	尼龙	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀镍锡	

GENERAL TOLERANCE		制图		深圳市华灿天禄电子有限公司			
DIM TOL		DRAWING		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
X.X ±0.30		审核		产品名称		版本	
X.XX ±0.20		CHECK		TITLE		REV.	
X.XXX ±0.10		批准		网络插座		A	
Angle ±3.0°		APPROVAL		产品料号		单位	
		比例		PART NO.		mm	
		SCALE		HC-RJ45-053-2		页次	
		投影		材料		SHEET	
		Projection		MATERIAL		1/1	
1	初版发行						
序号	变更内容	日期					
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE					